Mesures Canada

NOTICE OF CONDITIONAL APPROVAL

AVIS D'APPROBATION CONDITIONNELLE

Issued by statutory authority of the Minister of Industry for:

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de l'Industrie pour:

TYPE OF DEVICE

TYPE D'APPAREIL

Mass Flow Meter

Débitmètre massique

APPLICANT

REQUÉRANT

Itron Inc. 1310 Emerald Road Greenwood, South Carolina, 29646 USA

MANUFACTURER

FABRICANT

Project/Projet: AP-AV-09-0015

Itron Inc. 1310 Emerald Road Greenwood, South Carolina, 29646 USA

MODEL(S)/MODÈLE(S)

RATING/ CLASSEMENT

M050-***0	1/2	inch/po; 6.8 to/à 136 kg/min	6.8 to/à136 L/min
M100-***0	1	inch/po; 25 to/à 500 kg/min	25 to/à 500 L/min
M200-***0	2	inch/po; 72.5 to/à 1450 kg/min	72.5 to/à 1450 L/min
M300-***0	3	Inch/po; 408 to/à 4082 kg/min	408 to/à 4082 L/min
M400-***0	4	inch/po; 510 to/à 5103 kg/min	510 to/à 5103 L/min



NOTE: This approval applies only to devices, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 14 and 15 of the Weights and Measures Regulations. The following is a summary of the principal features only.

SUMMARY DESCRIPTION:

The approved models are mass flow meters which use the coriolis force principle of operation to measure the mass of quantities of products as they are delivered through the meters.

These meters measure in metric units of mass. These meters can also be configured to measure in metric units of gross volume

These meters use a Datamate 2100 electronic register, or any other approved and compatible electronic register for use in stationnary and truck mounted applications.

These meters can be interfaced to an approved and compatible register via a NexGen SFT 100 Mass Flow Transmitter.

NAMEPLATE

Nameplates bearing approval number AV-2292T remain valid.

REMARQUE: Cette approbation ne vise que les appareils dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 14 et 15 du Règlement sur les poids et mesures. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

DESCRIPTION SOMMAIRE:

Les modèles approuvés sont des débitmètres massiques fonctionnant suivant le principe de la force de Coriolis pour mesurer la masse des quantités de produits qui passent dans le compteur.

Ces compteurs peuvent mesurer en unité métrique de masse. Ces compteurs peuvent aussi être configurés pour mesurer en unité métrique de volume brut

Ces compteurs utilisent un enregistreur électronique Datamate 2100, et tout autre enregistreur électronique approuvé et compatible pour applications stationnaire ou montée sur véhicule.

Ces compteurs peuvent être installé à un enregistreur électronique approuvé et compatible par l'intermédiaire d'un transmetteur de débit massique NexGen SFT100.

PLAQUE SIGNALÉTIQUE

Les plaques signalétiques ayant le numéro d'approbation AV-2292T demeurent valides.

APPLICATIONS

Minimum Measured Quantity:

The minimum measured quantity for these approved devices is 6.8 kg/6.8L for the ½ inch meter, 25 kg/25 L for the 1 inch meter, 72.5 kg/72.5 L for the 2 inch meter, 408 kg/408 L for the 3 inch and 510 kg/510 L for the 4 inch meter.

SINGLE PRODUCT APPLICATIONS

HEATED PRODUCTS GROUP

Asphalt, Bunker C, etc.

These products have a density range of 800 to 1200 kg/m^3 and liquid temperature of + 50° C and over.

COMPRESSED LIQUIDS GROUP

- Propane, Butane, Freon 11, Freon 12, Freon 22, NH₃, etc.

These products have a density range of 500 to 680 kg/m^3 .

MULTIPLE PRODUCT APPLICATIONS

- normally liquid products group having a density of 700 to 1420 kg/m³.
- for multi product applications the meter does not require re-zeroing or recalibration when measuring multiple normally liquid products, where the density of the multiple products does not vary by more than 300 kg/m³ within an overall density range of 700 to 1420 kg/m³.

UTILISATIONS

Quantité minimale mesurée:

La quantité minimale mesurée de ces appareils approuvés est de 6.8 kg/6.8 L pour le compteur d'un demi pouce, 25 kg/25 L pour le compteur d'un pouce, 72.5 kg/72.5 L pour le compteur de deux pouces, 408 kg/408 L pour le compteur de trois pouces et 510 kg/510 L pour le compteur de quatre pouces.

UTILISATION D'UN SEUL PRODUIT

GROUPE DE PRODUITS CHAUFFÉS

Asphalte, mazout C, etc.

Ces produits présentent une masse volumique comprise entre 800 et 1200 kg/m^3 et une température du liquide de $+50^{\circ}$ C et plus.

GROUPE COMPRIMÉ DE LIQUIDES

Propane, Butane, Fréon 11, Fréon 12, Fréon 22
 NH₃, etc.

Ces produits présentent une masse volumique comprises entre 500 et 680 kg/m³.

UTILISATION DE PRODUITS MULTIPLES

- groupe de produits liquides température normales ayant une masse volumique comprise entre 700 et 1420 kg/m³.
- Dans le cas d'utilisation de produits multiples, le compteur ne doit pas être remis à zéro ni réétalonné lors du mesurage de plusieurs produits liquides normales, si la masse volumique des products multiples ne varie pas de plus de 300 kg/m³ à l'intérior d'une plage globale de masses volumiques de 700 à 1420 kg/m³.

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION AV-2292C Rev.13

DATAMATE MODES OF OPERATION

DATAMATE MODES DE FONCTIONNEMENT

Run mode:

The run mode allows the operator to preset batch deliveries and to control the delivery using the "Start", "Stop" and "Reset Total" keys.

The run mode also allows the operator to access read only data by pressing the "Main Menu" key during a delivery and selecting:

Mode exploitation:

Le mode exploitation permet à l'opérateur de prédéterminer des livraisons par lots et de contrôler celles-ci avec les touches "Start", "Stop" et "Reset Total".

Le mode exploitation permet également à l'opérateur d'avoir accès à des données pour consultation seulement en appuyant sur la touche "Main Menu" pendant la livraison et en choisissant:

Page 4 of/de 30 Project/Projet: AP-AV-09-0015

AV-2292C Rev.13

KEY SELECT Touche choisie	DISPLAY SELECT Affichage	"F" KEY Touche "F"	DATA DISPLAYED données affichées
Main Menu	DISP	F1	-Temperature/TempératureVolume/VolumeDensity/Masse volumiqueMore/Plus
	VIEW	F2	 Solid Flow/Écoulement de solide % Solids/% de solides Batch alarm Comm/Alarme-Lot - Batch Cutoff/Point de coupure du lot -*Trickle/Égouttement
	CONST	F3	- Response Time/Temps de réponse -Auto-Restart/ Réinitialisation automatique - Run Mode Edit/Édition du mode exploitationVolume/Volume - Standard Density/ Masse vol standardSolid/Solides - Density of ea. Prod./Masse vol. de chaque produitUnits/Unités - Flow Time Base/Base du temps d'écoulement - Mass Units/ Masse - Temperature Units/ Température - Volume Units/ Volume - Density Units/Masse volumique

* Trickle is a setting at which flow is reduced to at the end of a delivery. The trickle is set at a flow rate above the minimum flow rating with the Datamate in the Weights & Measures or Program mode.

* L'égouttement est un réglage auquel l'écoulement est réduit au terme d'une livraison. Il est réglé à un débit supérieur au débit nominal minimal à l'aide du Datamate en mode Poids et Mesure ou programmation.

AV-2292C Rev.13

DATAMATE WEIGHTS AND MEASURES OR PROGRAM MODE

This mode allows the operator to perform meter calibration and a variety of system management functions. This mode is protected by a Weights & Measures seal as described under the heading "Sealing Requirements".

The Weights & Measures or Program mode allows the operator to program the:

- analog board (4-20mA),
- mass calibration,
- display mode,
- scale pulse board,
- engineering units,
- slug flow inhibit which senses large air slugs and inhibits flow totalization
- batch functions,
- alarms,
- percent solids,
- RS-422 computer interface,
- temperature calibration,
- density calibration,
- zero flow calibration.
- median window

DATAMATE SEALING REQUIREMENTS

Access to the "Weights & Measures/Program Modes" of operation requires removing the Weights & Measures seal, which seals closed the front cover of the "Datamate" electronic register. A jumper is then placed across the pins of J5 located at the bottom of the "Computer/Display" board installed on the inside of the front cover of the "Datamate" register.

DATAMATE MODE POIDS ET MESURES OU PROGRAMMATION

Ce mode permet à l'opérateur d'effectuer l'étalonnage du débitmètre et diverses fonctions de gestion du système. Ce mode est protégé par un scellé Poids et Mesures comme l'indique sous la rubrique "Scellage"

Le mode Poids et Mesures ou Programmation permet à l'opérateur de programmer:

- circuit analogue (4-20 mA),
- étalonnage gravimétrique,
- mode d'affichage,
- carte à impulsions de la balance,
- unités techniques,
- inhibiteur d'écoulement à bouchons qui détecte les gros bouchons d'air et inhibe le débit totalisé.
- fonctions de lots,
- alarmes,
- pour cent de solides,
- interface RS-422,
- étalonnage de la température,
- étalonnage de la masse volumique,
- étalonnage à zéro, et
- fenêtre médian.

DATAMATE SCELLAGE

Pour avoir accès au mode Poids et Mesures / Programmation, il faut enlever le scellé de Poids et Mesures apposé sur le couvercle avant fermé de l'enregistreur électronique "Datamate". Un cavalier est ensuite installé aux bornes des tiges J5 au bas de la carte "ordinateur/affichage" se trouvant sur l'intérieur du couvercle avant de l'enregistreur "Datamate".

Page 6 of/de 30 Project/Projet: AP-AV-09-0015

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

AV-2292C Rev.13

DATAMATE FIRMWARE

The Datamate uses firmware version 4.1G, 5.1A or 5.1B and any revisions thereof that do not affect changes to metrological functions. These revisions to non-metrological functions are denoted by the third character in the firmware version number. The version number can be verified by reading the label on integrated circuit U6 located on the computer/display board mounted on the inside of the register housing door.


Version 5.1* uses a pulse card that provides a quadrature (square wave form pulse) output.


DATAMATE MICROPROGRAMMATION


La version du logiciel utilisé par l'appareil Datamate est 4.1G, 5.1A ou 5.1G et tout autre révision de cela qui n'affecte pas les changements des fonctions métrologiques. Cets révisions aux functions non-métrologiques sont identifiées par le troisième chiffre de la version du logiciel. Le numéro de la version peut être vérifié en lisant l'étiquette sur le circuit intégré U6 de la carte ordinateur/affichage montée sur l'intérieur de la porte du boîtier.

La version du logiciel 5.1* utilize une carte d'impulsion qui offre un signal de sortie du type quadrature (une forme d'impulsion de la fonction d'onde carré).


Page 7 of/de 30 Project/Projet: AP-AV-09-0015








Truck mounted meter for delivering NH_3 Installation sur camion pour la livraison de NH_3



Truck side view / vue de côte du camion Horizontal installation / installation horizontale

- 1. Pump / pompe
- 2. Datamate electronic register / enregistreur électronique Datamate
- 3. Ball valve / clapet de sphérique
- 4. Vapour separator / séparateur de vapeur
- 5. Mass flow meter / débitmètre massique
- 6. Pressure differential valve / robinet de pression différentiel
- 7. Pressure gauge / jauge à pression

Page 11 of/de 30 Project/Projet: AP-AV-09-0015



DATAMATE METROLOGICAL FUNCTIONS

<u>Temperature Calibration:</u>

Temperature calibration is accomplished by pressing main menu, meter, calib and temp keys.

Zero Flow Calibration:

Automatic:

Automatic zero flow calibration is accomplished by entering the Weights & Measures or Program mode, pressing the main menu, meter and zero keys and waiting 90 seconds. The zero calibration is the most important calibration event that ensures accurate measurement. If the automatic zero takes more than 2 minutes, the meter will have to be zeroed manually.

Manual:

For measurement in kg, manual zero flow calibration is accomplished by pressing the main menu, meter, calib., mass and edit keys. Press F1 till the display prompts you to enter a zero count and enter zero. Deliver air free product through the meter for 30 seconds. Read and enter the flow count observed on the Datamate's display at no flow. Note the flow count, press main menu, meter, calib, mass and edit keys, enter the noted flow count and check for repeatability.

For measurement of all approved liquid applications in gross volume, the zero flow number is entered through the same menu as above, but the number is a calculated offset from Datamate's display to accomplish accurate measurement over the flow range of the meter.

DATAMATE FONCTIONS MÉTROLOGIQUES

Étalonnage de la température:

Pour étalonner la température, il faut enfoncer les touches "main menu, meter, calib et temp".

Etalonnage à zéro:

Automatique:

Pour procéder à l'étalonnage automatique à zéro, passer au mode Poids et Mesures/Programmation, appuyer sur les touches "main menu, meter et zero" et attendre 90 secondes. L'étalonnage à zéro est l'étape cruciale qui assure l'exactitude des mesures. Si la mise à zéro automatique prend plus de 2 minutes, effectuer une mise à zéro manuelle du débitmètre.

Manuel:

Pour mesurer en kg, l'étalonnage manuel à zéro est accomplie en appuyant sur les touches "main menu, meter, calib., mass et edit". Appuyer sur la touche F1 jusqu'à ce que l'affichage indique d'entrer le compte zéro et entrer zéro. Faire passer dans le débitmètre un produit exempt d'air pendant 30 secondes. Lire et entrer le relevé de l'écoulement observé sur l'afficheur du Datamate lorsqu'il n'y a pas de débit. Noter le relevé de l'écoulement, appuyer sur les touches "main menu, meter, calib, mass et edit" enter le relevé de l'écoulement et vérifier la répétition.

Pour le mesurage en volume brut des toutes approuvé liquide applications, le chiffre pour l'étalonnage à zéro est entré dans le même menu que ci-haut, mais le chiffre est calculé en décalage de l'afficheur de Datamate pour accomplir l'exactitude des mesures sur l'étendue des débits du compteur.

Page 13 of/de 30 Project/Projet: AP-AV-09-0015

Mass Flow Calibration:

The meter can be calibrated electronically using one of two calibration methods.

(1) Wet Calibration:

Wet calibration is where the liquid flowing through the meter is weighed and then compared to the registered value. If the values differ, the true value from the gravimetric prover is entered into the "Datamate" electronic register. Repeatable tests are then conducted to confirm the new calibration.

(2) Dry Calibration:

Dry calibration is where the "Datamate" electronic register produces a "Scaler Number" which is then multiplied by the ratio of the correct "Flow/Measured Flow".

The new scaler number is then entered into the "Datamate" electronic register.

Density Calibration:

Density calibration is used to ensure proper operation of the "Slug Flow Inhibit" feature and it is set for each product that the meter is approved to measure.

Slug Flow Inhibit:

The slug flow inhibit feature senses when the measured density of the product falls due to the presence of air in the product. The feature then inhibits the flow totalization until the slug is cleared. In addition to this feature an air eliminator is installed in the metering system.

Étalonnage du débit massique:

Le compteur peut être étalonné électroniquement en utilisant une des deux méthodes suivantes:

(1) <u>Étalonnage humide</u>

Il y a étalonnage humide lorsque le liquide passant dans le compteur est pesé puis comparé à la valeur enregistrée. Si les valeurs diffèrent, la valeur vraie de l'étalon gravimétrique est entrée dans l'enregistreur "Datamate". Des essais de répétabilité sont ensuite effectués pour confirmer le nouvel étalonnage.

(2) Étalonnage sec:

Il y a étalonnage sec lorsque l'enregistreur "Datamate" produit un "facteur d'échelle" qui est ensuite multiplié par le rapport correct "écoulement/écoulement mesuré".

Le nouveau facteur d'échelle est ensuite entré dans l'enregistreur électronique "Datamate".

Étalonnage de la masse volumique:

L'étalonnage de la masse volumique est utilisé pour s'assurer du bon fonctionnement de l'inhibiteur d'écoulement à bouchons et est réglé pour chaque produit pouvant être mesuré par le débitmètre.

Inhibiteur d'écoulement à bouchons:

L'inhibiteur d'écoulement à bouchons détecte une chute de la masse volumique mesurée du produit imputable à la présence d'air. Cette caractéristique à ce moment-là inhibite le débit totalisé jusqu'à ce que le bouchon soit dégagé. De plus, un éliminateur d'air est installé dans le système de mesure.

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

AV-2292C Rev.13

To program the "Slug Flow Inhibit", press main menu, calib, dens and slug keys. At the prompt "Low Density Cutoff", enter a density that is slightly lower than the lowest density you expect to see for the measured liquid.

Choose the "Slug Flow Default" value by pressing the "F2" key and select "Zero".

Zero

The flow measurement and flow related outputs will go to zero if "Slug Flow" is detected.

MASS FLOW METER MODEL DESIGNATION

Original Model numbering scheme:_____

Pour programmer l'inhibiteur d'écoulement, appuyer sur les touches "main menu, calib, dens et slug". A la réplique "low desity cutoff", entrer une masse volumique qui est un peu plus inférieur que la plus basse masse volumique que vous vous attendiez de voir pour le liquide mesuré.

Choisir la valeur du "slug flow default" en appuyant sur la touche "F2" pour sélectionner "zéro".

"Zero"

Le débit mesuré et les sorties relative au débit iront à zéro si "slug flow" est détecté.

DÉBIMÈTRE MASSIQUE DÉSIGNATION DU MODÈLE

Code des noms de modèles originaux

M (050, 100, 200, 300 or 400) - * * * * 0

Wetted Materials/Matériaux mouillés

- 2 Hastelloy C-22
- 8 316L Stainless Steel/Acier inoxydable

Connection Rating/Valeur nominale des connexions

- 2 150 lb ANSI
- 3 300 lb ANSI
- 4 600 lb ANSI
- 5 Sanitary Tri-Clamp (3A) sanitaire
- 6 Industrial Tri-Clamp industrielle

Connection Size/Dimensions des connexions

- 3 1 inch/pouce
- 4 1½ inch/pouce
- 5 2 inch/pouces
- 9 Special/spéciale

Electrical Connection/Connexion électrique

2 - CSA Approved/Approuvé CSA

Page 15 of/de 30 Project/Projet: AP-AV-09-0015

Updated Model numbering scheme / Mise à jour des codes utilisés des noms de modèles:

M (050, 100, 200, 300 or 400) – A <u>BCD</u> E F <u>GH I</u> J K

A- Wetted materials / Matériaux mouillés

Has no effect on W & M./ N'a aucun effet sur P & M

<u>BCD</u>- Connection size and type - Three digit code./ Grandeur et type de connexion - Code de trois chiffres This code has no effect on W & M./ Ce code n'a aucun effet sur P & M

E- Hazardous Area Approvals/ Approbation de zones dangereuses

Has no effect on W & M/N'a aucun effet sur P & M

F- Weights and Measures/ Poids et Mesures

W- Custody Transfer Applications/ Utilisation de tranfert de garde

<u>GHI</u> – Cable length and type - Three digit code./ Longueur et type du cable - Code de trois chiffres Has no effect on W & M/ N'a aucun effet sur P & M

J- Electronics/ Électroniques

No effect on W & M/ N'a aucun effet sur P & M

K- Tag kit/ Trousse d'étiquette

No effect on W & M/ N'a aucun effet sur P & M

Page 16 of/de 30 Project/Projet: AP-AV-09-0015

NEXGEN MASS FLOW TRANSMITTER OPTION

The NexGen SFT100 Mass Flow Transmitter can be used with an approved and compatible register to interface with the Schlumberger M050 to M400 mass flow meters. The SFT 100 provides direct measurement of mass, density, temperature and calculated measurements of volume.

The NexGen is not used as a primary means of registration. It provides a 2 channel quadrature pulse output to an approved and compatible register. When equipped with the display option, the display can be configured to display flow rate, mass, density, temperature, calculated measures of volume or as an accumulated totaliser.

Configuring and calibrating of the mass flow meter can be done through the NexGen using a RS 485 interface and a lap top computer with NexLink PC software or with an optional HART handheld communicator.

Zero calibration of the mass flow meter can also be done manually using the red zeroing button with a red LED light located inside the NexGen, on top of the electronics enclosure.

Density, temperature, scaling factor and low flow cutoff for the mass flow meter can also be configured through the NexGen.

TRANSMETTEUR DE DÉBIT MASSIQUE NEXGEN OPTION

Le transmetteur de débit massique NexGen SFT100 peut être utilisé avec un indicateur compatible et approuvé pour être relié avec les débitmètres massiques Schlumberger, M050 à M400. Le modèle SFT 100 fournit une mesure directe de la masse, de la densité, de la température et du volume calculé.

Le modèle NexGen n'est pas utilisé comme un moyen d'affichage primaire. Il utilise 2 canaux pour fournir des impulsions de sortie en quadrature à un indicateur compatible et approuvé. S'il est équipé de l'option affichage, le dispositif d'affichage peut être configuré pour afficher le débit, la masse, la densité, la température, le volume calculé ou pour agir comme totalisateur.

La configuration et l'étalonnage du débitmètre massique peuvent être effectués à l'aide du NexGen en utilisant une interface RS 485 et un ordinateur portatif avec le logiciel NexLink PC ou avec un communicateur manuel HART offert en option.

L'étalonnage à zéro du débitmètre massique peut aussi être fait manuellement à l'aide du bouton mise à zéro à DÉL rouge se trouvant à l'intérieur du NexGen, au-dessus le boîtier du module électronique.

La masse volumique, la température, le facteur d'échelle et le débit de coupure bas niveau pour le débitmètre peuvent aussi être configurés par l'entremise du NexGen.

After configuring the NexGen, connections to terminals 4, 5, 7& 8 must be removed before sealing the unit.

The NexGen has the capability of providing diagnostics for,

- -Tubes not vibrating
- -RTD failure
- -Sensor failure
- -Temperature Error
- -Etc.

NEXGEN FIRMWARE

The firmware version for the NexGen is ver.03.91.E, the application version is NO1.01.E. This can be viewed at power up of the NexGen with optional LCD display or through interfacing with a laptop computer with NexLink PC software.

The NexGen has an explosion proof housing.

NEXGEN SEALING

The NexGen is sealed by means of a screw with a hole drilled in it, through which a sealing wire is passed and a seal applied. This screw sits at the bottom of the explosion proof cover and tightens into a groove in the base of the NexGen. The sealing wire also passes through a seal screw on the grounding terminal on the base of the NexGen before being sealed.

Après la configuration du NexGen, les raccords aux bornes 4, 5, 7 et 8 doivent être enlevés avant le scellement de l'appareil.

Le NexGen peut effectuer le diagnostic des éléments suivants

- les tubes qui ne vibrent pas
- la défaillance de la RT
- la défaillance du capteur
- une erreur de température
- etc.

NEXGEN MICROPROGRAMMATION

La version du microprogramme du NexGen est 03.91.E, la version d'application est NO1.01.E. Il est possible de visionner les versions lors de la mise en circuit du NexGen muni du dispositif d'afficage à CL offert en option ou à l'aide d'un ordinateur portatif équipé du logiciel NexLink PC.


Le NexGen comporte un boîtier antidéflagrant.

NEXGEN SCELLAGE

Le NexGen est scellé à l'aide d'une vis percée d'un trou dans lequel un fil métallique de scellement est passé et scellé. Cette vis se trouve au fond du couvercle du boîtier antidéflagrant et serrée dans une rainure à la base du NexGen . Le fil métallique de scellement passe aussi dans une vis de scellement du bornier de mise à la terre à la base du NexGen avant d'être scellé.

Page 18 of/de 30 Project/Projet: AP-AV-09-0015

NexGen Blind Unit/ Module aveugle Next Gen



Item / Élément

- 1) Explosion Proof Cover/ Couvercle du boîtier antidéflagrant
- 2) Electronics Enclosure/ Boîtier du module électronique
- 3) Conduit Entry/ Entrée du conduit
- 4) Base/Base

Page 19 of/de 30 Project/Projet: AP-AV-09-0015

Original NexGen Model numbering scheme / Code utilisé dans le nom des modèles NexGen:

Model Number / Numéro de modè Description / Description								
SFT100-	X	x	2 description					
SF 1 100-	 ^	^	^	^	٥	"	0	
					ļ	<u> </u>		Display / Description
	0							Blind Version / version aveugle
	2							LCD Display less Function Keys / Dispositif d'affichage à CL moins les touches fonction
								Hazardous Approval Agency/ Organisme d'approbation des produits dangereux
		0						none / aucun
		1						FM
		2						CSA
		3						CENELEC
		4						SAA (pending / en attente)
								Option Board / Carte facultative
			0	0				none / aucunce
			0	1				Hart / 4 - 20 mA Output / Hart / sortie de 4-20 mA
								Special / Utilisation spéciale
					0	0	0	none / aucune
	,				1	0	0	Custody Transfer (W&M) / Transfert fiduciaire (P&M)

Page 20 of/de 30 Project/Projet: AP-AV-09-0015

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION AV-2292C Rev.13

Updated NexGen Model numbering scheme/Mise à jour du code utilisé dans le nom des modèles NexGen:

SFT100- A B CD EFG

- A- Display/Description / Affichage/Description
- B- No display/Pas d'affichage
- C- LCD display without function keys/Afficheur ACL sans touches de fonction
- D- Hazardous Area Approvals/ Approbations de zones dangereuses Has no effect on W & M/ N'a aucun effet sur P & M
- <u>CD</u>- Option card (two characters)/ Carte d'options (deux chiffres)


Has no effect on W & M/ N'a aucun effet sur P & M

<u>EFG</u>- Software (three characters)/ Logiciel (trois chiffres)

100- W & M software/ Logiciel P & M 300 – Software NF.02.01.E/ Logiciel NF.02.01.E

Page 21 of/de 30 Project/Projet: AP-AV-09-0015

NexGen with LCDDisplay/ NexGen avec dispositif ACL



Item / Élément

- 1) Explosion Proof Cover with Window/ Couvercle du boîtier antidéflagrant avec fenêtre
- 2) Seal Screw/ Vis de scellement
- 3) LCD Display/ Dispositif d'affichage à CL
- 4) Electronics Enclosure / Boîtier du module électronique
- 5) Seal Screw / Vis de scellement
- 6) Conduit Entry / Entrée de conduit
- 7) Base / Base

Page 22 of/de 30 Project/Projet: AP-AV-09-0015

All revisions and modification acceptance letters (MAL) referencing AV2292T also apply to AV-2292C./ Toutes les révisions et les lettres d'acceptationde modification (LAM) référant à AV2292T s'appliquent aussi à AV-2292C.

REVISIONS RÉVISIONS

Revision 1 was

 to permit the use of these meters on liquefied propane gases.

Revision 2 was:

- to add the use of volumetric units of measure for LPG only;
- to indicate what limits of error apply to mass flow meter when configured with units of volume;
- to correct the viscosity range for refined petroleum products from 2 to 500 SSU to 20 to 500 SSU. For aviation fuels the viscosity range was corrected to 20 to 40 SSU from 2 to 50 SSU;
- to correct the description for the model designation shown on page 13. Wetted meterials is the first option in the model designation and electrical connections is the last represented by the fourth asterisk.

Revision 3 was:

 to add the group of clear liquid fertilizers and nitrogen based fertilizers to the list of product families.

Révision 1 était:

 de permettre l'utilisation de ces compteurs sur les gaz de propane liquéfié.

Révision 2 était:

- d'ajouter l'utilisation des unités de mesure volumétrique pour les gaz de propane liquéfié seulement;
- d'indiquer les marges de tolérance applicable lorsque le débitmètre massique mesure en unité de mesure volumétrique;
- de corriger la gamme de viscosité pour les produits de pétrole raffinés de 2 à 500 SSU à 20 à 500 SSU. Pour les essences d'aviation la viscosité était corrigée à 20 à 40 SSU de 2 à 50 SSU.;
- de corriger la description de la désignation du modèle montrée sur la page 13. Les matériaux mouillés est la première option dans la désignation du modèle et la connexion électrique est la dernière option et est représentée par le quatrième astèrisque.

Révision 3 était:

 d'ajouter le groupe des engrais liquides claires et des engrais azotées à la liste de la famille des produits.

AV-2292C Rev.13

Revision 4 was:

- to add lubricating oils under the list of liquid applications and to show the approved configuration of the metering assembly when installed on a truck for delivering lubricating oils. (see page 10).
- also to add gross volume measurement of approved products.

Revision 5 was:

- to add the 4 inch meter;
- to add the product Sodium Hydroxide to the approved list of liquid applications and;
- to add the new firmware versions 4.1G, 5.1A and 5.1B.

Revision 6 was:

- to add hydrogen peroxide solution and Canola oil under the list of liquid product applications;
- to modify the program list;
- to clarify slug flow inhibit .

Revision 7 was:

- to change minimum flow and MMQ for 1/2, 1 and 2 inch meters;
- to raise maximum density of lube oils to 910 kg/m³.

Revision 8 was:

- to add calcium carbonate to the list of liquid product applications.

Révision 4 était:

- d'ajouter sous la liste des applications liquides, les huiles lubrifiantes et demontrer la configuration approuvée de l'assemblage du compteur lorsqu'installé sur un camion pour la livraison des huiles lubrifiantes (voir page 10).
- d'ajouter aussi le mesurage du volume brut des produits approuvés.

Révision 5 était:

- d'ajouter le compteur de 4 pouces:
- d'ajouter le produit Hydroxyde de Sodium à la liste approuvée des applications liquide et;
- d'ajouter les nouveaux versions du logiciel 4.1G, 5.1A et 5.1B.

Révision 6 était:

- d'ajouter sous la liste des applications, solution peroxyde d'hydrogène et huile de Canola;
- de modifier la liste de programme ;
- de clarifier l'inhibiteur d'écoulement.

Révision 7 était:

- pour changer le débit minimum et la QMM pour les compteurs de 1/2, 1 et 2 pouces;
- pour augmenter la masse volumique maximale pour les huiles de lubrification à 910 kg/m³.

Révision 8 était:

- d'ajouter sous la liste des applications à , carbonate de calcium.

AV-2292C Rev.13

Revision 9 was:

 to add the NexGen transmitter to the list of options which can be used with the mass flow meters approved under this Notice of Conditional Approval and any approved and compatible primary registers.

Revision 10 was:

 to redefine the liquid product applications for these meters.

Revision 11 was:

- increase the density range from 1400 to 1420 kg/m³
- add the site installations for the four inch meters
- remove the reference to the limit of error under Terms and Conditions and replace this reference with reference to the applicable draft specification to be applied.

Revision 12 was:

 add the three inch mass flow meter and add new flow rate for 4 inch meter.

Revision 13 is:

 add new model code and update terms and conditions to new format. AV-2292T is converted to AV-2292 C Rev.13. It also changes the applicant and manufacturer to Itron Inc.

Révision 9 était:

 à ajouter le transmetteur NexGen dans la liste des options, lequel peut être utilisé avec les débitmètres massiques qui sont approuvés par cet Avis d'approbation conditionnelle et tous les indicateurs primaires approuvés et compatibles.

Révision 10 était:

 de redéfiniter les utilisations de produit liquide avec ces systèmes de mesure.

Révision 11 était:

- augmenter la masse volumique comprise de 1400 à 1420 kg/m³
- ajouter les installations de site pour le compteurs de quatre pouces
- enlève la référence à la limite d'erreur sous Termes et Conditions et remplace cette référence avec la référence à l'ébauche spécification applicable qui est être appliquée.

Revision 12 etait:

 ajouter le compteur débitmètre massique de trois pouces et ajouter le nouveau rendement de déit pour le compteur de quatre pouces.

Revision 13 est:

 ajouter le nouveau code de modèle et faire la mise à jour de les termes et conditions au nouveau format. AV-2292T est convertie à AV-2292 C Rév.13. La révision change aussi le nom du requérant et du fabricant à Itron inc.

MODIFICATION ACCEPTANCE LETTER (MAL) / LETTRE D'ACCEPTATION DE MODIFICATION (LAM)

The following MALs have been incorporated into the Notice of Approval. / Les LAMs suivant ont été incorporés à la notification de l'approbation.

Revision / Révision	MALS/LAMS	Date
13	V151, V155, V172, V183.	2009-12-09

V151

Actaris US Liquid Measurement Inc. has changed its name to Actaris Liquid Measurement LLC. All Approvals issued under the Actaris US Liquid Measurement Inc. or Schlumberger Industries name remain in force and may have either Actaris Liquid Measurement LLC., Actaris US Liquid Measurement Inc., or Schlumberger Industries nameplates.

V155

To add model number SFT100-2XXXXXX (LCD display without function keys) and SFT-0XXXXXX (no display or function keys) to the SFT100 NexGen flow transmitter model code sheet, for use to a temperature of -30°C

V172

To add versions to the NexGen Software components as per the following table :

NB. 02.00.E

Main Processor Boot code/rev

	Displayed as 03.05
Operating systeme code/rev	03.92.E
DSP Application code/rev	NA.01.00.N
Hart option card code/rev	NH.01.00.N
Main Processor Application code/rev	NO.02.03.E

All of the above are contained in an image of the memory IC as: NF.xx.xx.x, latest NF.02.03.E

DSP processor Boot code/rev ND.01.00.N

V151

Actaris US Liquid Measurement Inc. a changé son nom à Actaris Liquid Measurement LLC. Toutes les approbations émisées au nom de Actaris US Liquid Measurement Inc. ou Schlumberger Industries Inc. demeure en vigueur et peut avoir les plaques signalétiques de Actaris Liquid Measurement LLC , Actaris US Liquid Measurement Inc. ou Schlumberger Industries .

V155

Pour ajouter le modèle SFT100-2XXXXXX (affichage ACL sans touches de fonction) et SFT100-0XXXXXX (ni affichage ou touches de fonction) à la fiche des codes de modèles du transmetteur de débit NexGen SFT100, pour usage jusqu'à une température de -30 °C

V172

Pour ajouter des versions aux composantes du logiciel NexGen tel que dans le tableau suivant :

Code de démarage de l'unitécentrale principale/ rev

IB. 02.00.E ffichée 03.05
ffichée 03.05
3.92.E
IA.01.00.N
IH.01.00.N
IO.02.03.E
es dans une
a dernière

ND.01.00.N

Page 26 of/de 30 Project/Projet: AP-AV-09-0015

Code d'unité centrale DSP/rev

AV-2292C Rev.13

V183

Actaris Liquid Measurement, LLC has changed its name to Itron Inc. All Approvals issued under the Actaris Liquid Measurement, LLC name remain in force and may have either Actaris Liquid Measurement, LLC or Itron Inc. nameplates.

EVALUATED BY

AV-2292T:

Wes Boucher,

Senior Approvals and Calibration Technologist, tel. (613) 952-2630

AV-2292T Rev.1:

Denis Johnson,

Complex Approvals and Calibration Technologist, tel. (613) 952-0617

AV-2292T Rev. 2, 4 and 5:

Randy Byrtus, Technical Coordinator Fluid Measurement Discipline (613) 952-0631.

AV-2292T Rev. 3, 6, 7, 8 and 11:

John Makin

Complex Approvals Examiner

Tel: (613) 952-0667. Fax: (613) 952-1754

AV-2292T Rev. 9, 10 & 12

Doug Poelzer

Complex Approvals Examiner

Tel: (613) 952-0617 Fax: (613) 952-1754

V183

Actaris Liquid Measurement, LLC a changé son nom pour Itron, Inc. Toutes les approbations émises au nom de Actaris Liquid Measurement, LLC demeurent en vigueur et peuvent avoir les plaques signalétiques de Actaris Liquid Measurement, LLC ou Itron Inc.

ÉVALUÉ PAR

AV-2292T:

Wes Boucher,

Technologue principal des approbations complexes et d'étalonnage, tel. (613) 952-2630

AV-2292T Rév.1:

Denis Johnson,

Technologue des approbations complexes et d'étalonnage,

tel. (613) 952-0617

AV-2292T Rev.2, 4 et 5:

Randy Byrtus, Coordinateur en technologie Discipline de la mesure des fluides (613) 952-0631.

AV-2292T Rev. 3, 6, 7, 8 et 11:

John Makin

Examinateur d'approbations complexes

Tél: (613) 952-0667. Fax: (613) 952-1754

AV-2292T Rév. 9, 10 & 12

Doug Poelzer

Examinateur d'approbations complexes

Tél: (613) 952-0617 Fax: (613) 952-1754

AV-2292T is converted to AV-2292 C Rev.13

Andrew Coombs Legal Metrologist Tel:(613) 941-2032 Fax:(613) 952-1754

and

Alain Gagné

Senior Legal Metrologist

Tel:(613) 952-2259

Fax:(613) 952-1754

AV-2292T est convertie à AV-2292 C Rév.13

Andrew Coombs Metrologiste légale Tel:(613) 941-2032 Fax:(613) 952-1754

et

Alain Gagné

Metrologiste légale principal

Tel:(613) 952-2259

Fax:(613) 952-1754

Page 28 of/de 30 Project/Projet: AP-AV-09-0015

APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the device type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Weights and Measures Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 3(2) of the said Act.

The marking, installation and manner of use of trade devices are subject to inspection in accordance with regulations and terms and conditions established under the *Weights and Measures Act*, Requirements relating to marking are set forth in sections 18 to 26 of the *Weights and Measures Regulations* and in section 20 of the *Terms and Conditions for the Approval of Coriolis Liquid Meters (2006-03-16)*. Installation and use requirements are set forth in Part V of the said Regulations and in sections 33 to 37 of the said Terms and Conditions. A verification of conformity is required in addition to this approval. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local office of Measurement Canada.

TERMS AND CONDITIONS:

This device has been assessed against and found to comply with the requirements of:

The Draft Ministerial Specifications - Mass Flow Meters (1993-09-27).

This conditional approval will expire upon the adoption of the specifications and no further devices will be authorized to be placed in service unless permitted by transitory measures announced at the time of the promulgation

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) d'appareils identifié(s) cidessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur les poids et mesures, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 3(2) de ladite Loi.

Le marquage, l'installation, et l'utilisation commerciale des appareils sont soumis à l'inspection conformément au règlement et aux conditions établis aux termes de la *Loi sur les poids et mesures*. Les exigences de marquage sont définies dans les articles 18 à 26 du *Règlement sur les poids et mesures* et dans l'article 20 des *Conditions pour l'approbation des appareils de mesure à effet de Coriolis pour liquides (2006-03-16)*. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans la partie V du dit règlement et dans les articles 33 à 37 des dites conditions. En plus de cette approbation, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Mesures Canada.

TERMES ET CONDITIONS:

Cet appareil a été évalué et jugé conforme aux exigences du Projet de norme:

L'ébauche de spécification ministérielle - Compteur débitmètres massiques (1993-09-27).

La présente approbation conditionnelle prendra fin lors de l'adoption de la Norme et aucun autre appareil ne pourra être mis en service à moins qu'il en soit prévu autrement dans des mesures transitoires annoncées au moment de la promulgation.

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

AV-2292C Rev.13

Devices installed, initially inspected, and verified under the authority of this conditional approval may require subsequent modifications by the applicant to comply with the adopted Specifications. Les appareils installés, soumis à une inspection initiale, et vérifiés sous l'autorité de la présente approbation conditionnelle peuvent nécessiter des modifications subséquentes par le requérant afin de les rendre conforme à la Norme.

ORIGINAL COPY SIGNED BY:

Christian Lachance, P.Eng.
Senior Engineer –Liquid Measurement
Engineering and Laboratory Services Directorate

COPIE AUTHENTIQUE SIGNÉE PAR:

Christian Lachance, P.Eng.

Ingénieur principal – Mesure des liquides

Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire

2010-06-21

Web Site Address / Adresse du site Internet: http://mc.ic.gc.ca

Page 30 of/de 30 Project/Projet: AP-AV-09-0015